

**Garant****Centrični primež, Širina čeljusti A: 120mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	360130 120
GTIN	4045197680891
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

Centrični primež za prilagodljivo uporabo.

- **Absolutno varno delovanje z zaprtim ohišjem.**
- **Visoka preciznost, natančnost ponovitve 0,02 mm.**
- **Variabilna nastavitev centra  $\pm 0,02$  mm.**
- **Delovne površine kaljene.**
- **Trdna izvedba iz orodnega jekla, površine so zaščitene s kratkotrajnim nitriranjem.**

**Prednosti:**

Večnamenska uporaba.

- **Prilagodljiva, lahka izvedba.**

**Uporaba:**

Popolno za 5-stransko obdelavo, odlično pri vpenjanju surovcev.

**Primerno za:**

Večkratna vpenjalna letev art. 360080 in 360110.

**Obseg dobave:**

Vključno z nasadnim ključem art. 642700, vel. E12.

**Dodatni pribor:**

Izvedbe vpenjalnih čeljusti art. 360135–360151.

**Tehnični opis**

Masa	5,1 kg
Vrtilni moment	60 Nm
Vpenjalna sila do maksimalno	25,5 kN
Širina	120 mm
Dolžina	130 mm
Širina čeljusti A	120 mm
Hod	25 mm
Višina	50,2 mm
ustreza barvni kodi	ZC120
Vrsta izdelka	Strojni primež

## Pribor

Centrirna/adapterska pločevina Tip T1	360132 T1
Čeljustni nastavki iz karbidne trdine, par za tip 120	360136 120
Prijemalni čeljustni nastavki, par za tip 120	360140 120
Čeljustni nastavki iz karbidne trdine, par za tip 120	360135 120
Konzola za centrični primež za tip 120	360152 120
Čeljust s prizmo, par za tip 120	360148 120
Vpenjalni čep za centrični primež Tip 18M12/120	360131 18M12/120
Čeljustni nastavki iz karbidne trdine, par za tip 120	360138 120
Prijemalni čeljustni nastavki, par za tip 120	360143 120
Čeljustni nastavki, mehki, par za tip 120	360145 120
Prijemalni čeljustni nastavki, par za tip 120	360141 120
Vpenjalni čep za centrični primež Tip 18M12/138	360131 18M12/138
Centrirna/adapterska pločevina Tip T2	360132 T2