


Garant**DN.G 150604, Zvrst: HU7305**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250760 HU7305
GTIN	4045197828590
Razred artikla	21G

Opis

DN.G 150604 HU7305 Zvrst: HU7305
Lomilec odrezkov: AM
Toleranca: G
Globina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 400 - 600 m/min

Tehnični opis

Zvrst	HU7305
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Glavna uporaba	N
Podajanje f	0,1 - 0,6 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	400 - 600 m/min
Radij rezila	0,4 mm

Lomilec odrezkov	AM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje