

**Visoka matica, Navoj: M24****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375385 M24
GTIN	4020772082451
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Visoka matica (višina = 1,5 d) z eno ravno ploskvijo za naleganje na podložko art. 375340 in eno krogelno ploskvijo za stožčasto ponvico art. 375355 D ali art. 375360 G.

Standard:

DIN 6330 B

Material:

Jeklo za poboljšanje, trdnost 10.

Tehnični opis

Navoj	M24
Ø zveze	45 mm
Zev ključa SW	36 mm
Celotna dolžina	36 mm
Višina zveze	6 mm
Kotna mera e	40 mm

Tip	6330B
Vrsta izdelka	Matice