



## Navpični vpenjalnik z vodoravno nogo, Tip: 6



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 376500 6      |
| GTIN                  | 4020772007799 |
| Razred artikla        | 35A           |

### Opis

#### Izvedba:

Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.

- **Kompaktna izvedba z novim ročajem.**
- **Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.**
- **Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.**
- **Zaščita prstov zaradi varnostnega vpenjalnega kosa, v katerega ni mogoče seči.**

#### Uporaba:

**Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov** ali za namestitve v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

### Tehnični opis

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Držalna sila P2           | 5500 N  |
| Ø izvrtine d              | 13 mm   |
| Razdalja med izvrtinami e | 50,5 mm |

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Držalna sila P1           | 3400 N               |
| Pritisni vijak            | M12×110 mm           |
| Celotna višina            | 333 mm               |
| celotna dolžina           | 231 mm               |
| Razdalja med izvrtinami f | 67,5–72,5 mm         |
| Tip                       | 6800J                |
| Vpenjalna višina H        | 81 mm                |
| Vrsta izdelka             | Navpični vpenjalniki |