

**Garnitura vpenjalnih vijakov, Nazivna mera T-utora/navoj: 12/M12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375400 12/M12
GTIN	4020772082994
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Vsi deli so poboljšani. Trdota 8,8 oz. 10.
Spravljeni v čvrsti leseni škatli s pokrovom.

Obseg dobave:

T-utorne matice art. 375300 DIN 787: 4 kos/63 mm; 4 kos/125 mm; 2 kos/50 mm

Stojni vijaki art. 375380 DIN 6379: 4 kos/63 mm; 4 kos/100 mm; 4 kos/200 mm

visoke matice art. 375385 DIN 6330 B: 4 kos

Podaljševalne matice art. 375395: 4 kos

Podložke art. 375340 DIN 6340: 4 kos

Krogelne podložke in ponvice art. 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 kos

Tehnični opis

Nazivna mera T-utora	12 mm
Višina lesene škatle	36 mm
Dolžina lesene škatle	278 mm
Navoj	M12
Širina lesene škatle	234 mm

Tip	6520
Vrsta izdelka	Vpenjalni vijak