

**Garnitura vpenjalnih vijakov, Nazivna mera T-utora/navoj: 14/M12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375400 14/M12
GTIN	4020772083007
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Vsi deli so poboljšani. Trdota 8,8 oz. 10.
Spravljeni v čvrsti leseni škatli s pokrovom.

Obseg dobave:

T-utorne matice art. 375300 DIN 787: 4 kos/80 mm; 2 kos/50 mm
Stojni vijaki art. 375380 DIN 6379: 4 kos/63 mm; 4 kos/100 mm; 4 kos/125 mm; 4 kos/200 mm
Utorne matice art. 375315 DIN 508: 4 kos
visoke matice art. 375385 DIN 6330 B: 4 kos
Podaljševalne matice art. 375395: 4 kos
Podložke art. 375340 DIN 6340: 4 kos
Krogelne podložke in ponvice art. 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 kos

Tehnični opis

Dolžina lesene škatle	278 mm
Širina lesene škatle	234 mm
Nazivna mera T-utora	14 mm
Navoj	M12

Višina lesene škatle	36 mm
Tip	6520
Vrsta izdelka	Vpenjalni vijak