



Navpični vpenjalnik z vodoravno nogo, Tip: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376500 2
GTIN	4020772007751
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.

- **Kompaktna izvedba z novim ročajem.**
- **Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.**
- **Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.**
- **Zaščita prstov zaradi varnostnega vpenjalnega kosa, v katerega ni mogoče seči.**

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

Tehnični opis

Celotna višina	139,5 mm
Držalna sila P1	800 N
celotna dolžina	78 mm

Razdalja med izvrtinami f	23-31 mm
Razdalja med izvrtinami e	20 mm
Ø izvrtine d	5,5 mm
Pritisni vijak	M6×35 mm
Držalna sila P2	1200 N
Tip	6800J
Vpenjalna višina H	23 mm
Vrsta izdelka	Navpični vpenjalniki