

**Garnitura vpenjalnih vijakov, Nazivna mera T-utora/navoj: 18/M16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375400 18/M16
GTIN	4020772083038
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

Vsi deli so poboljšani. Trdota 8,8 oz. 10.

Spravljeni v čvrsti leseni škatli s pokrovom.

**Obseg dobave:**

T-utorne matice art. 375300 DIN 787: 4 kos/63 mm; 2 kos/63 mm;

Stojni vijaki art. 375380 DIN 6379: 4 kos/63 mm; 4 kos/125 mm; 4 kos/160 mm

Utorne matice art. 375315 DIN 508: 4 kos

visoke matice art. 375385 DIN 6330 B: 4 kos

Podaljševalne matice art. 375395: 4 kos

Podložke art. 375340 DIN 6340: 4 kos

Krogelne podložke in ponvice art. 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 kos

**Tehnični opis**

Širina lesene škatle	294 mm
Dolžina lesene škatle	339 mm
Navoj	M16
Višina lesene škatle	48 mm

Nazivna mera T-utora	18 mm
Tip	6520
Vrsta izdelka	Vpenjalni vijak