



Navpični vpenjalnik z vodoravno nogo, Tip: 4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376500 4
GTIN	4020772007775
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.

- **Kompaktna izvedba z novim ročajem.**
- **Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.**
- **Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.**
- **Zaščita prstov zaradi varnostnega vpenjalnega kosa, v katerega ni mogoče seči.**

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

Tehnični opis

Celotna višina	221 mm
Ø izvrtine d	8,6 mm
Pritisni vijak	M8x65 mm

Razdalja med izvrtinami f	43–46,5 mm
Držalna sila P2	3000 N
Držalna sila P1	1700 N
Razdalja med izvrtinami e	32 mm
celotna dolžina	141 mm
Tip	6800J
Vpenjalna višina H	42,5 mm
Vrsta izdelka	Navpični vpenjalniki