



Mikrometer za notranje merjenje XT, Merilno območje: 10-12,5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428500 10-12,5
GTIN	5051102212179
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Tritočkovni **mikrometri za notranje merjenje XT**. Merilno vreteno je kaljeno in brušeno. Merilni boben s črno skalo, vse površine za odčitavanje so nesvetleče kromirane. Fina raglja za enakomerno merilno silo. Vsi mikrometri so opremljeni s serijsko številko in poročilom o preizkusu. Micro – izvedba z izboljšano ločljivostjo 2 μm .

Uporaba:

Za merjenje zaprtih in skozijskih izvrtin, centrirnih robov.

Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428510.

Rezervni del:

Merilne glave art. 428605.

Tehnični opis

Standardna globina merjenja	58 mm
Merilno območje	10 - 12,5 mm
Mera a	1,9 mm

Globina merjenja s podaljškom	134 mm
Točnost	0,004 mm
Odčitavanje	0,002 mm
Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

Kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 20 mm	022500 20
DAkS-kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200

Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 11 mm	484030 11
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 12 mm	484030 12
Nadomestna rezkalna glava XT Merilno območje 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 10 mm	484030 10
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 2/76	428510 2/76
Garnitura merilnih čeljusti 3-delna Merilno območje 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Garnitura povratnih vzmeti 3-delna Merilno območje 10-12,5 mm	428746 10-12,5