


CNMG 120404, Zvrst: PV720

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250210 PV720
GTIN	4960664723591
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	PG
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 490 m/min
Globina reza a_p	1 - 3,5 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	PV720
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,15 - 0,35 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje