

**CNMG 120412, Zvrst: PV720****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250214 PV720
GTIN	4960664723614
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Zvrst	PV720
Globina reza a_p	1 - 3,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 490 m/min
Lomilec odrezkov	PG
Podajanje f	0,15 - 0,35 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Radij rezila	1,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje