


**SNMG 120408, Zvrst: PV720****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251254 PV720
GTIN	4960664724710
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Zvrst	PV720
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	kontinuirano
Globina reza $a_p$	1 - 4 mm
Lomilec odrezkov	PG
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	110 - 490 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	8

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje