

**TNMG 160408, Zvrst: PV720****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251583 PV720
GTIN	4960664725434
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	1 - 4,5 mm
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Lomilec odrezkov	PG
Rezalni pogoji	kontinuirano
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 490 m/min
Zvrst	PV720
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje