

**WN.G 080404, Zvrst: PV720**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252112 PV720
GTIN	4960664726677
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni pogoji	kontinuirano
Zvrst	PV720
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Globina reza a_p	1 - 3,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 490 m/min
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	PG
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje