

**WN.G 080408, Zvrst: PV720**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252114 PV720
GTIN	4960664726684
Razred artikla	25E

## Tehnični opis

Lomilec odrezkov	PG
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_p$	1 - 3,8 mm
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Zvrst	PV720
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	110 - 490 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje