

**DNMG 150604, Zvrst: PV720****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250696 PV720
GTIN	4960664724574
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 520 m/min
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Lomilec odrezkov	PQ
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	kontinuirano
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Zvrst	PV720
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje