

Garant**Dvotočkovni hitri merilnik DM1, maksimalno merilno območje: 75mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	428030 75
GTIN	4045197412072
Razred artikla	41B

Opis**Izvedba:**

Masivna izvedba za uporabo neposredno na vašem centru za struženje/rezkanje. Za kontrolo notranjih in zunanjih premerov, krožnega teka, zarez in debeline sten obdelovancev, s **točnostjo ponovitve 2µm**.

Uporabno v kombinaciji s poljubno merilno uro ali komparatorjem z vpenjalnim stebлом \varnothing 8 h6 in maksimalnim \varnothing ohišja 62 mm (dobava brez naprave za prikaz).

Prednosti:

Kratki merilni in pripravljalni časi, čvrsto in enostavno vzdrževanje.

Obseg dobave:

Merilna naprava, v celoti sestavljena, vklj. z 2 paroma krožnikastih nastavkov s prevleko TIN (1x \varnothing 8 mm/1x \varnothing 13 mm), 3 ključi za notranji 6-kotnik (SW 3, 4 in 5).

Tehnični opis

Območje uporabe za zunanje merjenje	6 - 70 mm
Območje uporabe za notranje merjenje	18 - 75 mm
Širina	110 mm

Dolžina	142 mm
Merilna sila	2,6 N
Merilno orodje	analogni
Vrsta izdelka	2-točkovni merilnik

Pribor

Nadomestno tipalo DM1 Ø merilnega krožnika 13 mm	428035 13
Nadomestno tipalo DM1 Ø merilnega krožnika 8 mm	428035 8