


**SNMG 120408, Zvrst: PV720****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251164 PV720
GTIN	4960664724758
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	PQ
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Zvrst	PV720
Rezalni pogoji	kontinuirano
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	110 - 520 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	8

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje