

**TNMG 160408, Zvrst: PV720****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251474 PV720
GTIN	4960664725403
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	110 - 520 m/min
Zvrst	PV720
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	PQ
Globina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Podajanje $f$	0,05 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	kontinuirano
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje