

**VNMG 160408, Zvrst: PV720****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251754 PV720
GTIN	4960664726462
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	110 - 520 m/min
Podajanje $f$	0,05 - 0,3 mm/v
Rezalni pogoji	kontinuirano
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	PV720
Lomilec odrezkov	PQ
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje