

**CCMT 060202, Zvrst: PV720****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260190 PV720
GTIN	4960664726820
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	GK
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 270 m/min
Zvrst	PV720
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060202
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje