

**CC.T 060202, Zvrst: PV720**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260192 PV720
GTIN	4960664726905
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Lomilec odrezkov	GK
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	PV720
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 270 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje