

**CCMW 09T302, Zvrst: PV720**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260194 PV720
GTIN	4960664726837
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,2 mm
Zvrst	PV720
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	GK
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 270 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T302
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje