

**CCMT 120404, Zvrst: PV720****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260202 PV720
GTIN	4960664726936
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Globina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Glavna uporaba	P
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 270 m/min
Lomilec odrezkov	GK
Zvrst	PV720
Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje