

**DC.T 070204, Zvrst: PV720**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260382 PV720
GTIN	4960664724123
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 270 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Zvrst	PV720
Lomilec odrezkov	HQ
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje