

**DC.T 11T302, Zvrst: PV720****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260385 PV720
GTIN	4960664724147
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	HQ
Zvrst	PV720
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Radij rezila	0,2 mm
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 270 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T302
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje