

**DCMT 11T302, Zvrst: PV720****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260488 PV720
GTIN	4960664726844
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	GK
Globina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	P
Zvrst	PV720
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 270 m/min
Radij rezila	0,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T302
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje