

**VBMT 110308, Zvrst: PV720****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261176 PV720
GTIN	4960664726127
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Lomilec odrezkov	HQ
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 270 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	PV720
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110308
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje