



Garnitura mikrometrov za notranje merjenje XT, Merilno območje: 20-50mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428550 20-50
GTIN	5051102071370
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Tritočkovni **mikrometri za notranje merjenje XT**. Merilno vreteno je kaljeno in brušeno. Merilni boben s črno skalo, vse površine za odčitavanje so nesvetleče kromirane. Fina raglja za enakomerno merilno silo. Vsi mikrometri so opremljeni s serijsko številko in poročilom o preizkusu.

Uporaba:

Za merjenje zaprtih in skozijskih izvrtin, centrirnih robov.

Obseg dobave:

Mikrometri za notranje merjenje art. 428500, nastavitveni prstani s poročilom UKAS o preizkusu.

Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428510.

Rezervni del:

Merilne glave art. 428605.

Tehnični opis

Merilno območje	20 - 50 mm
Število nastavitvenih obročev	2
Število mikrometrov	3

Ø nastavitvenega obroča	20 / 35 mm
Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

KalibriranjeGarnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Pribor

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 30 mm	484030 30
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 40 mm	484030 40
Mikrometer za notranje merjenje XT Merilno območje 25-35 mm	428500 25-35
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 22 mm	484030 22
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 4/150	428510 4/150
Mikrometer za notranje merjenje XT Merilno območje 35-50 mm	428500 35-50
Mikrometer za notranje merjenje XT Merilno območje 20-25 mm	428500 20-25
Nadomestna rezkalna glava XT Merilno območje 35-50 mm	428605 35-50
Garnitura merilnih čeljusti3-delna Merilno območje 20-25 mm	428745 20-25
Garnitura povratnih vzmeti3-delna Merilno območje 20-25 mm	428746 20-25
Garnitura merilnih čeljusti3-delna Merilno območje 25-35 mm	428745 25-35

Garnitura povratnih vzmeti3-delna Merilno območje 25-35 mm

428746 25-35

Garnitura merilnih čeljusti3-delna Merilno območje 35-50 mm

428745 35-50

Garnitura povratnih vzmeti3-delna Merilno območje 35-50 mm

428746 35-50