

**VBMT 160408, Zvrst: PV720****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261184 PV720
GTIN	4960664726141
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	HQ
Globina reza $a_p$	0,5 - 2 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 270 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	PV720
Podajanje $f$	0,05 - 0,25 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje