

**Garant****Dvotočkovni hitri merilnik DM1, maksimalno merilno območje: 135mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	428030 135
GTIN	4045197412089
Razred artikla	41B

**Opis****Izvedba:**

Masivna izvedba za uporabo neposredno na vašem centru za struženje/rezkanje. Za kontrolo notranjih in zunanjih premerov, krožnega teka, zarez in debeline sten obdelovancev, s **točnostjo ponovitve 2µm**.

Uporabno v kombinaciji s poljubno merilno uro ali komparatorjem z vpenjalnim stebлом  $\varnothing 8$  h6 in maksimalnim  $\varnothing$  ohišja 62 mm (dobava brez naprave za prikaz).

**Prednosti:**

Kratki merilni in pripravljalni časi, čvrsto in enostavno vzdrževanje.

**Obseg dobave:**

Merilna naprava, v celoti sestavljena, vklj. z 2 paroma krožnikastih nastavkov s prevleko TIN (1x $\varnothing 8$  mm/1x $\varnothing 13$  mm), 3 ključi za notranji 6-kotnik (SW 3, 4 in 5).

**Tehnični opis**

Območje uporabe za notranje merjenje	18 - 135 mm
Širina	167 mm
Dolžina	202 mm
Območje uporabe za zunanje merjenje	6 - 130 mm

Merilna sila	2,6 N
Merilno orodje	analogni
Vrsta izdelka	2-točkovni merilnik

---

**Pribor**

Nadomestno tipalo DM1 Ø merilnega krožnika 13 mm	428035 13
Nadomestno tipalo DM1 Ø merilnega krožnika 8 mm	428035 8