



## Mikrometer za notranje merjenje XT, Merilno območje: 20-25mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428500 20-25
GTIN	5051102090456
Razred artikla	46B

### Opis

#### Izvedba:

Tritočkovni **mikrometri za notranje merjenje XT**. Merilno vreteno je kaljeno in brušeno. Merilni boben s črno skalo, vse površine za odčitavanje so nesvetleče kromirane. Fina raglja za enakomerno merilno silo. Vsi mikrometri so opremljeni s serijsko številko in poročilom o preizkusu. Za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5 – 16. Mikrometri za notranje merjenje z največjo natančnostjo. Nepremične merilne čeljusti iz karbidne trdine, od vel. 12,5 z nastavki iz karbidne trdine.

#### Uporaba:

Za merjenje zaprtih in skozijskih izvrtin, centrirnih robov.

#### Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428510.

#### Rezervni del:

Merilne glave art. 428605.

### Tehnični opis

Merilno območje	20 - 25 mm
Standardna globina merjenja	66 mm

Mera a	0,5 mm
Globina merjenja s podaljškom	216 mm
Točnost	0,004 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

## Storitve

DAkKS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200
Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 50 mm	022500 50

## Pribor

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 25 mm	484030 25
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 4/150	428510 4/150
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 22 mm	484030 22
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 20 mm	484030 20
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 24 mm	484030 24
Garnitura merilnih čeljusti3-delna Merilno območje 20-25 mm	428745 20-25
Garnitura povratnih vzmeti3-delna Merilno območje 20-25 mm	428746 20-25