



## Mikrometer za notranje merjenje XT, Merilno območje: 200-225mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428500 200-225
GTIN	5051102001353
Razred artikla	46B

### Opis

#### Izvedba:

Tritočkovni **mikrometri za notranje merjenje XT**. Merilno vreteno je kaljeno in brušeno. Merilni boben s črno skalo, vse površine za odčitavanje so nesvetleče kromirane. Fina raglja za enakomerno merilno silo. Vsi mikrometri so opremljeni s serijsko številko in poročilom o preizkusu. Za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5 – 16. Mikrometri za notranje merjenje z največjo natančnostjo. Nepremične merilne čeljusti iz karbidne trdine, od vel. 12,5 z nastavki iz karbidne trdine.

#### Uporaba:

Za merjenje zaprtih in skozijskih izvrtin, centrirnih robov.

#### Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428510.

#### Rezervni del:

Merilne glave art. 428605.

### Tehnični opis

Standardna globina merjenja	115 mm
Globina merjenja s podaljškom	265 mm

Mera a	0,5 mm
Merilno območje	200 - 225 mm
Točnost	0,008 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

## Storitve

Kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 300 mm	022500 300
--	------------

## Pribor

Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 5/150	428510 5/150
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 225 mm	484030 225
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 210 mm	484030 210