



## Garnitura mikrometrov za notranje merjenje XT, Merilno območje: 50-100mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428550 50-100
GTIN	5051102077785
Razred artikla	46B

### Opis

#### Izvedba:

Tritočkovni **mikrometri za notranje merjenje XT**. Merilno vreteno je kaljeno in brušeno. Merilni boben s črno skalo, vse površine za odčitavanje so nesvetleče kromirane. Fina raglja za enakomerno merilno silo. Vsi mikrometri so opremljeni s serijsko številko in poročilom o preizkusu.

#### Uporaba:

Za merjenje zaprtih in skozijskih izvrtin, centrirnih robov.

#### Obseg dobave:

Mikrometri za notranje merjenje art. 428500, nastavitveni prstani s poročilom UKAS o preizkusu.

#### Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428510.

#### Rezervni del:

Merilne glave art. 428605.

### Tehnični opis

Število nastavitvenih obročev	2
Število mikrometrov	3
Merilno območje	50 - 100 mm

Ø nastavitvenega obroča	65 / 80 mm
Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

## Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 50-100 mm	020550 50-100
--	---------------

## Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 90 mm	484030 90
Mikrometer za notranje merjenje XT Merilno območje 65-80 mm	428500 65-80
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 70 mm	484030 70
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 5/150	428510 5/150
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 55 mm	484030 55
Nadomestna rezkalna glava XT Merilno območje 80-100 mm	428605 80-100
Mikrometer za notranje merjenje XT Merilno območje 80-100 mm	428500 80-100
Nadomestna rezkalna glava XT Merilno območje 50-65 mm	428605 50-65
Nadomestna rezkalna glava XT Merilno območje 65-80 mm	428605 65-80
Mikrometer za notranje merjenje XT Merilno območje 50-65 mm	428500 50-65
Garnitura merilnih čeljusti 3-delna Merilno območje 50-65 mm	428745 50-65
	428746 50-65

Garnitura povratnih vzmeti3-delna Merilno območje 50-65 mm

Garnitura merilnih čeljusti3-delna Merilno območje 65-80 mm

428745 65-80

Garnitura povratnih vzmeti3-delna Merilno območje 65-80 mm

428746 65-80

Garnitura merilnih čeljusti3-delna Merilno območje 80-100 mm

428745 80-100

Garnitura povratnih vzmeti3-delna Merilno območje 80-100 mm

428746 80-100