



## Digitalni višinski merilnik TESA MICRO-HITE vklj. s panelom za upravljanje in fino nastavitvijo, Tip: 600



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	445287 600
GTIN	7630041129939
Razred artikla	45B

### Opis

#### Izvedba:

Ročno nastavljen digitalni višinski merilnik TESA MICRO-HITE za številne merilne naloge v 1D in 2D smeri koordinat.

- **Inkrementalno razdeljeno stekleno merilo z referenčno točko.**
- **Zelo visoka natančnost zaradi samodejne korekcije sistematičnih merilnih odstopanj. Koeficient dolžinskega raztezanja enako kot jeklo.**
- **Možnost vklopa zračnega uležajenja**
- **Uporabniku prijazna uporaba z večjezično kontekstno pomočjo v aktivnih funkcijah.**

#### Hibridni panel za upravljanje

- **Tipkovnica z osvetljenim ozadjem s poenostavljenim prikazom in jasnimi informacijami.**
- **Udobno in prilagodljivo upravljanje prek tipkovnice in zaslona na dotik.**
- **Prilagodljivo nastavljen panel za upravljanje omogoča ergonomično telesno držo pri delu.**
- **Prihranek časa in poenostavitev procesov pri serijskih meritvah.**
- **Opcijsko upravljanje podatkov s programsko opremo Stat-Express ali Data-Direct. Možnost shranjevanja na USB spominski ključ.**

#### Programska oprema/funkcije merjenja

- **Številne možnosti merjenja, kot so vzporednost, merjenje kota, enostavne 2D-meritve itd.**

- **Vgrajen računalnik.**
- **Samodejni izračun rezultatov merjenja pri programskih ponovitvah, ki se lahko shranijo.**
- **Možnost vnosa toleranc glede na zahteve stranke. Iso-tolerance se samodejno shranijo v programski opremi. Neposredne in pregledne informacije uporabniku glede dobre/izmetne strani.**
- **Preprosta priprava poročil o merjenju.**

#### **Prednosti:**

Bistveno hitrejše merjenje točk prevoja (min, maks, Ø) s patentirano tehnologijo Quick Center. Optične informacije za vse meritve v hrupnem okolju.

#### **Uporaba:**

Zaradi robustne izvedbe je primeren tako za delavnico kot tudi za laboratorij. Izjemno primeren za serijsko merjenje.

#### **Obseg dobave:**

Osnovna naprava TESA MICRO-HITE vklj. s panelom za upravljanje, nosilcem standardnih merilnih nastavkov, standardnim merilnim nastavkom s tipalno palico in merilno kroglico Ø 5 mm, referenčnim elementom, električno črpalko (vgrajena) za zračno uležajenje noge, kaseto akumulatorja (li-ionski akumulator za večkratno polnjenje), mrežnim adapterjem (polnilnikom akumulatorjev) in omrežnim napajalnim kablom. **Poročilo SCS o kalibriranju.**

#### **Dodatni pribor:**

USB-tiskalnik art. 445293; papir za tiskalnik art. 445294; podatkovni kabel art. 498918 vel. USB; programska oprema Data-Direct art. 498925; programska oprema Stat-Express art. 498926; radijski oddajnik TESA BLE art. 498921 vel. BT; nadomestni akumulator art. 445443 vel. AKKU; protiprašna zaščita; obsežen dodatni pribor (npr. za merjenje pravokotnosti) je dobavljiv po ponudbi.

## **Tehnični opis**

Točnost (L = merilna dolžina v mm)	2 + 2L/1000 µm
Metoda pomikanja merilnih sani	ročna
Odstopanje od pravokotnosti (čelno)	9 µm
Merilno območje	600 mm
Natančnost ponovitve (2 σ)	≤1 µm
Preklop koraka števil	0,01/0,001/0,0001 mm
maksimalno območje uporabe	0 - 770 mm
Masa	37 kg
Merilna sila	1,6 ± 0,25 N
Kalibriranje	E2
Število vključenih akumulatorjev	1

Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Napajanje	Omrežno napajanje
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm/cole
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	TESA Link Connector TLC
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka	Višinski merilniki

## Storitve

DAkKS-kalibriranjedigitalnega višinskega merilnika maksimalno merilno območje 800 mm	024010 800
Kalibriranjedigitalnega višinskega merilnika maksimalno merilno območje 800 mm	024000 800

## Pribor

Termični papir za USB-tiskalnik	445294
Podatkovni kabel TLC, dolžina 2 m Tip USB	498918 USB
USB tiskalnik za MICRO-HITE	445293
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Omrežni adapter Tip MH	445282 MH