



Mikrometer za notranje merjenje XT, Merilno območje: 25-35mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428500 25-35
GTIN	5051102076115
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Tritočkovni **mikrometri za notranje merjenje XT**. Merilno vreteno je kaljeno in brušeno. Merilni boben s črno skalo, vse površine za odčitavanje so nesvetleče kromirane. Fina raglja za enakomerno merilno silo. Vsi mikrometri so opremljeni s serijsko številko in poročilom o preizkusu. Za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5 – 16. Mikrometri za notranje merjenje z največjo natančnostjo. Nepremične merilne čeljusti iz karbidne trdine, od vel. 12,5 z nastavki iz karbidne trdine.

Uporaba:

Za merjenje zaprtih in skozijskih izvrtin, centrirnih robov.

Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428510.

Rezervni del:

Merilne glave art. 428605.

Tehnični opis

Standardna globina merjenja	80 mm
Merilno območje	25 - 35 mm

Mera a	0,5 mm
Globina merjenja s podaljškom	230 mm
Točnost	0,004 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

Kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 50 mm	022500 50
DAkKS-kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200

Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 30 mm	484030 30
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 4/150	428510 4/150
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 26 mm	484030 26
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 25 mm	484030 25
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 28 mm	484030 28
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 35 mm	484030 35
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 34 mm	484030 34
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 32 mm	484030 32
Garnitura merilnih čeljusti 3-delna Merilno območje 25-35 mm	428745 25-35
	428746 25-35

Garnitura povratnih vzmeti3-delna Merilno območje 25-35
mm
