

Mahr**Mikrometer za notranje merjenje, za velika merilna območja, Merilno območje: 100-500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	427900 100-500
GTIN	2050001038081
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Lahka nelomljiva cevna konstrukcija. Merilno vreteno v celoti kaljeno in brušeno. **Merilne površine kaljene in polkrožno brušene.** Ena merilna površina je nastavljiva. Merilni kljun, deli za upravljanje in odčitavanje so nesvetleče kromirani. **Pripravljena za uporabo (brez pripomočka za nastavljanje).**

Točnost:

$(4 + L/100) \mu\text{m}$.

Obseg dobave:

Mikrometer, podaljški art. 427950.

Dodatni pribor:

Podaljški art. 427950.

Tehnični opis

Podaljšek	25; 50; 100; 200 mm
Ø merilnega bobna	17,5 mm
Ø vretena	7,5 mm
Merilno območje	100 - 500 mm
Odčitavanje	0,01 mm

Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S4
Vrsta izdelka	2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 100-500 mm	020480 100-500
DAkS-kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 100-500 mm	020490 100-500

Pribor

Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Dolžina 400 mm	427950 400
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Dolžina 25 mm	427950 25
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Dolžina 800 mm	427950 800
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Dolžina 100 mm	427950 100
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Dolžina 200 mm	427950 200
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Dolžina 50 mm	427950 50