



## Garnitura mikrometrov za notranje merjenje XT, Merilno območje: 100-150mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428550 100-150
GTIN	5051102033293
Razred artikla	46B

### Opis

#### Izvedba:

Tritočkovni **mikrometri za notranje merjenje XT**. Merilno vreteno je kaljeno in brušeno. Merilni boben s črno skalo, vse površine za odčitavanje so nesvetleče kromirane. Fina raglja za enakomerno merilno silo. Vsi mikrometri so opremljeni s serijsko številko in poročilom o preizkusu.

#### Uporaba:

Za merjenje zaprtih in skozijskih izvrtin, centrirnih robov.

#### Obseg dobave:

Mikrometri za notranje merjenje art. 428500, nastavitveni prstani s poročilom UKAS o preizkusu.

#### Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428510.

#### Rezervni del:

Merilne glave art. 428605.

### Tehnični opis

Merilno območje	100 - 150 mm
Ø nastavitvenega obroča	125 mm
Število mikrometrov	2

Število nastavitvenih obročev	1
Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

### Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 100-150 mm	020550 100-150
---	----------------

### Pribor

Mikrometer za notranje merjenje XT Merilno območje 100-125 mm	428500 100-125
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 130 mm	484030 130
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 5/150	428510 5/150
Mikrometer za notranje merjenje XT Merilno območje 125-150 mm	428500 125-150
Nadomestna rezkalna glava XT Merilno območje 100-125 mm	428605 100-125
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 110 mm	484030 110