

**Garant****Lasno ravnilo, nerjavno, v etuiju, Dolžina: 75mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	460095 75
GTIN	4045197444264
Razred artikla	41H

**Opis****Izvedba:**

Kaljen, brušen in fino lepan merilni rob. Klinasti prerez s konico omogoča preverjanje v kotih, utorih, zarezah, itd. Izolirano držalo iz umetne mase z zaščito pred toploto roke.

Iz **nerjavnega** jekla. **Oba roba sta nesvetleče matirana.**

**Napotek:**

Toleranca ravnosti merilnega roba se nanaša na kot naklona  $\pm 15^\circ$  na simetrijsko ravnino ravnila.

**Tehnični opis**

Dolžina	75 mm
Toleranca ravnosti merilnega roba	0,002 mm
Standard	DIN 874
Material	Nerjavno jeklo
Površina roba	nesvetleče matirana
Pakiranje	Etui
Kalibriranje	F6
Vrsta izdelka	Lasna ravnila

**Storitve**

026010 500

DAkS-kalibriranje Lasno ravnilo maksimalna dolžina 500 mm

Kalibriranje lasnega ravnila maksimalna dolžina 200 mm

026000 200