



Mikrometer za notranje merjenje XT, Merilno območje: 35-50mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428500 35-50
GTIN	5051102078690
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Tritočkovni **mikrometri za notranje merjenje XT**. Merilno vreteno je kaljeno in brušeno. Merilni boben s črno skalo, vse površine za odčitavanje so nesvetleče kromirane. Fina raglja za enakomerno merilno silo. Vsi mikrometri so opremljeni s serijsko številko in poročilom o preizkusu. Za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5 – 16. Mikrometri za notranje merjenje z največjo natančnostjo. Nepremične merilne čeljusti iz karbidne trdine, od vel. 12,5 z nastavki iz karbidne trdine.

Uporaba:

Za merjenje zaprtih in skozijskih izvrtin, centrirnih robov.

Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428510.

Rezervni del:

Merilne glave art. 428605.

Tehnični opis

Merilno območje	35 - 50 mm
Standardna globina merjenja	80 mm

Globina merjenja s podaljškom	230 mm
Mera a	0,5 mm
Točnost	0,004 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200
Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 50 mm	022500 50

Pribor

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 35 mm	484030 35
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 44 mm	484030 44
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 40 mm	484030 40
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 36 mm	484030 36
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 42 mm	484030 42
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 50 mm	484030 50
Nadomestna rezkalna glava XT Merilno območje 35-50 mm	428605 35-50
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 45 mm	484030 45
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 4/150	428510 4/150
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 46 mm	484030 46
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 38 mm	484030 38

Garnitura merilnih čeljusti 3-delna Merilno območje 35-50 mm

428745 35-50

Garnitura povratnih vzmeti 3-delna Merilno območje 35-50 mm

428746 35-50