



Navpični vpenjalnik z vodoravno nogo, Tip: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376508 3
GTIN	4045197226280
Razred artikla	32S

Opis

Izvedba:

Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

Tehnični opis

celotna dolžina	90 mm
Razdalja med izvrtinami f	31,6 mm
Ø izvrtine d	7,2 mm
Razdalja med izvrtinami e	19 mm
Pritisni vijak	M8×45 mm
Držalna sila P1	1800 N

Držalna sila P2	2500 N
Celotna višina	205 mm
Tip	376508 3
Vpenjalna višina H	32 mm
Vrsta izdelka	Navpični vpenjalniki