



Garnitura mikrometrov za notranje merjenje XT, Merilno območje: 150-200mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428550 150-200
GTIN	5051102040703
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Tritočkovni **mikrometri za notranje merjenje XT**. Merilno vreteno je kaljeno in brušeno. Merilni boben s črno skalo, vse površine za odčitavanje so nesvetleče kromirane. Fina raglja za enakomerno merilno silo. Vsi mikrometri so opremljeni s serijsko številko in poročilom o preizkusu.

Uporaba:

Za merjenje zaprtih in skozijskih izvrtin, centrirnih robov.

Obseg dobave:

Mikrometri za notranje merjenje art. 428500, nastavitveni prstani s poročilom UKAS o preizkusu.

Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428510.

Rezervni del:

Merilne glave art. 428605.

Tehnični opis

Število nastavitvenih obročev	1
Ø nastavitvenega obroča	175 mm
Merilno območje	150 - 200 mm

Število mikrometrov	2
Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

KalibriranjeGarnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 150-200 mm	020550 150-200
--	----------------

Pribor

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 160 mm	484030 160
Nadomestna rezkalna glava XT Merilno območje 175-200 mm	428605 175-200
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 190 mm	484030 190
Mikrometer za notranje merjenje XT Merilno območje 150-175 mm	428500 150-175
Nadomestna rezkalna glava XT Merilno območje 150-175 mm	428605 150-175
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 5/150	428510 5/150
Mikrometer za notranje merjenje XT Merilno območje 175-200 mm	428500 175-200
Garnitura merilnih čeljusti3-delna Merilno območje 150-175 mm	428745 150-175
Garnitura povratnih vzmeti3-delna Merilno območje 150-175 mm	428746 150-175
Garnitura merilnih čeljusti3-delna Merilno območje 175-200 mm	428745 175-200
	428746 175-200

Garnitura povratnih vzmeti3-delna Merilno območje
175-200 mm
