



Mikrometer za notranje merjenje XT, Merilno območje: 50-65mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428500 50-65
GTIN	5051102095819
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Tritočkovni **mikrometri za notranje merjenje XT**. Merilno vreteno je kaljeno in brušeno. Merilni boben s črno skalo, vse površine za odčitavanje so nesvetleče kromirane. Fina raglja za enakomerno merilno silo. Vsi mikrometri so opremljeni s serijsko številko in poročilom o preizkusu. Za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5 – 16. Mikrometri za notranje merjenje z največjo natančnostjo. Nepremične merilne čeljusti iz karbidne trdine, od vel. 12,5 z nastavki iz karbidne trdine.

Uporaba:

Za merjenje zaprtih in skozijskih izvrtin, centrirnih robov.

Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428510.

Rezervni del:

Merilne glave art. 428605.

Tehnični opis

Globina merjenja s podaljškom	230 mm
Mera a	0,5 mm

Merilno območje	50 - 65 mm
Standardna globina merjenja	80 mm
Točnost	0,005 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200
Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 100 mm	022500 100

Pribor

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 55 mm	484030 55
Nadomestna rezkalna glava XT Merilno območje 50-65 mm	428605 50-65
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 50 mm	484030 50
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 65 mm	484030 65
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 60 mm	484030 60
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 5/150	428510 5/150
Garnitura merilnih čeljusti3-delna Merilno območje 50-65 mm	428745 50-65
Garnitura povratnih vzmeti3-delna Merilno območje 50-65 mm	428746 50-65