



Navpični vpenjalnik z vodoravno nogo, Tip: 4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376508 4
GTIN	4020772390310
Razred artikla	32S

Opis

Izvedba:

Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitvev v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

Tehnični opis

Pritisni vijak	M10 × 89 mm
celotna dolžina	143 mm
Razdalja med izvrtinami e	32 mm
Držalna sila P2	3470 N
Držalna sila P1	2500 N
Razdalja med izvrtinami f	45 mm

Celotna višina	218 mm
Ø izvrtine d	8,3 mm
Tip	376508 4
Vpenjalna višina H	43 mm
Vrsta izdelka	Navpični vpenjalniki