



## Mikrometer za notranje merjenje XT, Merilno območje: 65-80mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428500 65-80
GTIN	5051102085582
Razred artikla	46B

### Opis

#### Izvedba:

Tritočkovni **mikrometri za notranje merjenje XT**. Merilno vreteno je kaljeno in brušeno. Merilni boben s črno skalo, vse površine za odčitavanje so nesvetleče kromirane. Fina raglja za enakomerno merilno silo. Vsi mikrometri so opremljeni s serijsko številko in poročilom o preizkusu. Za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5 – 16. Mikrometri za notranje merjenje z največjo natančnostjo. Nepremične merilne čeljusti iz karbidne trdine, od vel. 12,5 z nastavki iz karbidne trdine.

#### Uporaba:

Za merjenje zaprtih in skozijskih izvrtin, centrirnih robov.

#### Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428510.

#### Rezervni del:

Merilne glave art. 428605.

### Tehnični opis

Merilno območje	65 - 80 mm
Globina merjenja s podaljškom	230 mm

Standardna globina merjenja	80 mm
Mera a	0,5 mm
Točnost	0,005 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

## Storitve

DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200
Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 100 mm	022500 100

## Pribor

Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 5/150	428510 5/150
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 80 mm	484030 80
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 70 mm	484030 70
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 65 mm	484030 65
Nadomestna rezkalna glava XT Merilno območje 65-80 mm	428605 65-80
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 75 mm	484030 75
Garnitura merilnih čeljusti3-delna Merilno območje 65-80 mm	428745 65-80
Garnitura povratnih vzmeti3-delna Merilno območje 65-80 mm	428746 65-80