



Navpični vpenjalnik z navpično nogo, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376510 1
GTIN	4020772007805
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Z navpično nogo za pritrditev na mostiček ali varjeno konstrukcijo.

- **Kompaktna izvedba z novim ročajem.**
- **Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.**
- **Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.**
- **Zaščita prstov zaradi varnostnega vpenjalnega kosa, v katerega ni mogoče seči.**

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitve v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

Tehnični opis

Držalna sila P2	1100 N
celotna dolžina	61 mm
Ø izvrtine d	4,5 mm

Celotna višina	109 mm
Razdalja med izvrtinami e	16 mm
Pritisni vijak	M5×30 mm
Držalna sila P1	600 N
Tip	6802J
Vpenjalna višina H	23,5 - 25 mm
Vrsta izdelka	Navpični vpenjalniki