


Garant**Dopolnilna garnitura spiralnih svedrov HSS-E art. 114400, neprevlečeni, Tip: 1-13****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	115300 1-13
GTIN	4045197024886
Razred artikla	11B

Opis**Izvedba:**

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.

Profilno brušeni: visoka točnost krožnega teka in natančna delitev, z natančnim brušenjem konice. Svedri za serijsko proizvodnjo.

Ojačano jedro, svetlo.

Od velikosti 2 mm s konico oblike C.

Tehnični opis

Število svedrov	25
Korak premera svedrov	0,5 mm
Območje vrtanja	1 - 13 mm
Držalo	Cilindrično držalo
Število rezil Z	2
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS E

Standard	DIN 338
Tip	N
Toleranca nazivnega \varnothing	h8
Kot konice	130 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
v kaseti	ne
Barvni prstan	rdeča
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	40 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	10 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	8 m/min	P
TOOLOX 33	primerno	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	8 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	5 m/min	S
GG(G)	primerno	25 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	80 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

Pribor

Spiralni svedri HSS-EN \varnothing DC h8 5 mm

114400 5

Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 1,5 mm	114400 1,5
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 3,5 mm	114400 3,5
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 13 mm	114400 13
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 10,5 mm	114400 10,5
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 5,5 mm	114400 5,5
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 6,5 mm	114400 6,5
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 11 mm	114400 11
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 6 mm	114400 6
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 12,5 mm	114400 12,5
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 1 mm	114400 1
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 8 mm	114400 8
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 7 mm	114400 7
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 3 mm	114400 3
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114400 8,5
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 11,5 mm	114400 11,5
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 10 mm	114400 10
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 7,5 mm	114400 7,5
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 12 mm	114400 12
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 4 mm	114400 4
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 2 mm	114400 2
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 9,5 mm	114400 9,5
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114400 2,5
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 4,5 mm	114400 4,5
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 9 mm	114400 9