



Navpični vpenjalnik z navpično nogo, Tip: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376510 2
GTIN	4020772007812
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Z navpično nogo za pritrditev na mostiček ali varjeno konstrukcijo.

- **Kompaktna izvedba z novim ročajem.**
- **Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.**
- **Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.**
- **Zaščita prstov zaradi varnostnega vpenjalnega kosa, v katerega ni mogoče seči.**

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

Tehnični opis

Ø izvrtine d	5,5 mm
Pritisni vijak	M6×35 mm
Celotna višina	144,5 mm

Razdalja med izvrtinami e	20 mm
celotna dolžina	78 mm
Držalna sila P2	1200 N
Držalna sila P1	800 N
Tip	6802J
Vpenjalna višina H	28,5 - 32 mm
Vrsta izdelka	Navpični vpenjalniki