



Mikrometer za notranje merjenje XT, Merilno območje: 6-8mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428500 6-8
GTIN	5051102212407
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Tritočkovni **mikrometri za notranje merjenje XT**. Merilno vreteno je kaljeno in brušeno. Merilni boben s črno skalo, vse površine za odčitavanje so nesvetleče kromirane. Fina raglja za enakomerno merilno silo. Vsi mikrometri so opremljeni s serijsko številko in poročilom o preizkusu. Micro – izvedba z izboljšano ločljivostjo 2 μm .

Uporaba:

Za merjenje zaprtih in skozijskih izvrtin, centrirnih robov.

Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428510.

Rezervni del:

Merilne glave art. 428605.

Tehnični opis

Merilno območje	6 - 8 mm
Standardna globina merjenja	58 mm
Mera a	1,9 mm

Globina merjenja s podaljškom	121 mm
Točnost	0,004 mm
Odčitavanje	0,002 mm
Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

Kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 20 mm	022500 20
DAkkS-kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200

Pribor

Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 1/63	428510 1/63
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 8 mm	484030 8
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 6 mm	484030 6
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 7 mm	484030 7
Nadomestna rezkalna glava XT Merilno območje 6-8 mm	428605 6-8
Garnitura merilnih čeljusti 3-delna Merilno območje 6-8 mm	428745 6-8
Garnitura povratnih vzmeti 3-delna Merilno območje 6-8 mm	428746 6-8